



Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 70 M4X20

Cod Articol	55050.040.020
Marcă	-
UBB	950351873019
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327819
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	20 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Mărimile cu diametru M20 au clasa minimă de proprietăți 50.

Standarde

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Specificatii tehnice

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Filet complet L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	20
P	0.7
s	3

Desen tehnic

