



Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M4X50

Cod Articol	55050.040.050
Marcă	-
UBB	951351811884
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327871
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	50 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Mărimile cu diametru M20 au clasa minimă de proprietăți 50.

Standarde

NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912

Specificatii tehnice

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Filet complet $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	50
P	0.7
s	3

Desen tehnic

