



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 Oțel inoxidabil A4 M5X25

Cod Articol	55060.050.025
Marcă	-
UBB	950351885724
UNSPSC	31161518
EAN	8715492330284
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	25 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	10642
DIN	≈7991

Info	Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj și pot varia în funcție de producător. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare de oțel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este
------	--

precedat de cifra
'0'. Deci 8.8 →
08.8 și 10.9 →
010.9 și 12.9 →
012.9. Pentru organe
de asamblare de
oțel inoxidabil acest
lucru este indicat
prin marcarea
doar a gradului
oțelului exceptând
clasa de proprietăți
70 (ex. A2-70
→ A2). Actualele
și precedentele
marcaje pot apărea
în paralel.

Specificatii tehnice

b (min.)	22
d-D	M5
dk (max.)	10.07
Filet complet L ≤	30
k (max.)	3.1
L (mm)	25
P	0.8
s	3
α	90

Desen tehnic

