



Tijă filetată diverse lungimi DIN 976-1A Oțel inoxidabil A4 70 various lengths M12X80

Article number	55068.120.080
Brand	-
UBB	950353919117
UNSPSC	31161618
EAN	8715492331854
PKG. of 25	Full Box Only

Technical Parameters

Diameter	M12
Lungime	80 mm
Clasă	70
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	various lengths

Standards

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technical Specification

d-D	M12
L (mm)	80
P	1.75

Technical Drawing

