



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M3X10

Cod Articol	55110.030.010
Marcă	-
UBB	950353290519
UNSPSC	31161504
EAN	8715492333629
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	10 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

