

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A4 M1,6X4

Cod Articol	55340.016.004
Marcă	-
UBB	500571442846
UNSPSC	31161504
EAN	8715494135009
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1.6
Lungime	4 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Filet complet L ≤	16
k	1.3
L (mm)	4
Nr. locaș cruce	0
P	0.35

Desen tehnic

