



Dopuri filetate locaș inbus, filet conic, Gaz DIN 906 Oțel inoxidabil A4 R1.1/2

Cod Articol	55962.381.001
Marcă	-
UBB	500512337113
UNSPSC	31162103
EAN	8715494309523
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1.1/2 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Taper pipe thread

Standarde

DIN	906
-----	-----

Specificatii tehnice

b (js16)	20
s (D12)	24
Filete pe inch	11

Desen tehnic

