



Bușon cu flanșă și locaș hexagonal cu filet paralel de instalații, filet britanic G - BSPP DIN 908 Oțel inoxidabil A4 G1.1/2A

Cod Articol	55964.381.001
Marcă	-
UBB	500571879294
UNSPSC	31162103
EAN	8715494272858
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	G1.1/2
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet cilindric pentru țevi

Standarde

DIN	908
-----	-----

Specificatii tehnice

d2 (h14)	55
L ≈	21
s (D12)	24
Filete pe inch	11

Desen tehnic

