

## Plastic armat cu fibră de sticlă Permaglas ME 771 M24X1900



Numar art.	56050.241.900
Marcă	-
UBB	951353175767
UNSPSC	31161618
EAN	8715492860040
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M24
Lungime (L) (mm)	1900
Remarci	Caracteristici speciale ale PERMAGLAS: Rășină epoxidică ranforsată cu fibră de sticlă. Rezistența termică: -270°C până la +155°C. Greutate redusă ( indice 1,9-2,0 g/cm <sup>3</sup> ). Rezistentă la coroziune. Rezistentă la agenți chimici agresivi și gaze. Izolat termic și electric. Ne-magnetizabil. Proprietăți mecanice mai bune decât poliamida.
Culoare	Roșu
Material (lung)	Plastic armat cu fibră de sticlă
Material tehnic	Permaglas ME 771
Direc#ie filet	Dreapta
Filete	Filet metric

### Standarde

# Specificatii tehnice

**FARORY**

P

3

INTRODUCERE

# Desen tehnic

