

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X70/65

Cod Articol	56090.080.070
Marcă	-
UBB	951351746130
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860200
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	70 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.2.3.1M
NEN	≈1555
ISO	≈4014
NF	≈E25-112
DIN	≈931

Specificatii tehnice

b	65
b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Desen tehnic

