

## Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M10X60/50

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 56090.100.060        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 952351070182         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492860224        |
| PKG. of 25  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Diameter        | M10               |
| Lungime         | 60 mm             |
| Clasă           | 6.6               |
| Culoare         | Alb               |
| Tip antrenare   | Hexagon           |
| Forma de cap    | Cap hexagonal     |
| Material        | Plastic           |
| Material tehnic | Poliamidă (nilon) |
| Direcție filet  | Dreapta           |
| Filete          | Filet metric      |

### Standarde

|      |             |
|------|-------------|
| NF   | ≈E25-112    |
| ASME | ≈B18.2.3.1M |
| DIN  | ≈931        |
| ISO  | ≈4014       |
| NEN  | ≈1555       |

### Specificatii tehnice

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b                         | 50  |
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 32  |
| b (min.): L200mm          | 45  |
| b (min.): L≤125mm         | 26  |
| d-D                       | M10 |
| k                         | 6.4 |
| L (mm)                    | 60  |
| P                         | 1.5 |
| s                         | 17  |

### Desen tehnic

