

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X60/50

Cod Articol	56090.120.060
Marcă	-
UBB	952351070422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860279
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	60 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-112
DIN	≈931
ISO	≈4014
NEN	≈1555
ASME	≈B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b	50
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

Desen tehnic

