

## Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X20

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 56100.040.020        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 951351746627         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492860378        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Diameter        | M4                |
| Lungime         | 20 mm             |
| Clasă           | 6.6               |
| Culoare         | Alb               |
| Tip antrenare   | Hexagon           |
| Forma de cap    | Cap hexagonal     |
| Material        | Plastic           |
| Material tehnic | Poliamidă (nilon) |
| Direcție filet  | Dreapta           |
| Filete          | Filet metric      |

### Standarde

|      |             |
|------|-------------|
| NEN  | ≈1568       |
| ISO  | ≈4017       |
| NF   | ≈E25-114    |
| ASME | ≈B18.2.3.1M |
| DIN  | ≈933        |

### Specificatii tehnice

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M4  |
| k      | 2.8 |
| L (mm) | 20  |
| P      | 0.7 |
| s      | 7   |

### Desen tehnic

