



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN ≈84 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X20

Cod Articol	56410.040.020
Marcă	-
UBB	950353318757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862686
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	20 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Filet complet L ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	20
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Desen tehnic