



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN ≈84 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X30

Cod Articol	56410.040.030
Marcă	-
UBB	950353318914
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862709
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	30 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Filet complet L ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	30
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Desen tehnic