



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X10

Cod Articol	56410.080.010
Marcă	-
UBB	950353320977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862945
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	10 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filet complet L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desen tehnic