



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M10X30

Cod Articol	56410.100.030
Marcă	-
UBB	950353539865
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863041
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	30 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈1207
NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filet complet L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desen tehnic