



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M3X8

Cod Articol	56420.030.008
Marcă	-
UBB	950353321967
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863089
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	8 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1580
NEN	≈1603
NF	≈E25-128

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

