



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M3X10

Cod Articol	56420.030.010
Marcă	-
UBB	950353322049
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863096
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	10 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NEN	≈1603
DIN	85
NF	≈E25-128

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

