



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X10

Cod Articol	56420.040.010
Marcă	-
UBB	950353322791
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863164
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	10 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NEN	≈1603
ISO	≈1580

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desen tehnic

