



Șurub cu cap bombat XL, locaș crestat NF ≈E25-129 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X50

Cod Articol	56460.060.050
Marcă	-
UBB	950353332105
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864178
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	50 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap bombat
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-129
----	----------

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Filet complet $L \leq$	60
k (max.)	3.3
L (mm)	50
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Desen tehnic

