



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negru Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M16X30X70

Cod Articol	58027.160.070
Marcă	-
UBB	500689480530
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080052
PKG. of 4	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	negru
D1_MM	30mm
Material	Zinc turnat/otel
Tratament suprafață	Acoperire plastic/ oxid negru
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.

Standarde

Specificatii tehnice

A	110
A1	126
D	23
D1	30
D2	31
D3	22
H	49

Desen tehnic

H2	32
H3	79
H4	84
H1	12
Număr de dinți	26
L	70
X	16

