



Stifturi indexoare cu bila si locas hexagonal, presiune standard Otel 5.8 Oxid negru M16

Cod Articol	58514.160.001
Marcă	-
UBB	500689797859
UNSPSC	31162807
EAN	
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
D1_MM	10mm
Tip antrenare	Locaş hexagonal
Material	Oţel
Tratament suprafaţă	Black Oxide
Filete	Filet metric
Info	Material: Manşon din oţel clasă 5.8. Bilă oţel. Arc din oţel de arc clasă D.Variantă: Oxidat negru. Bilă tratată termic

Standarde

Specificatii tehnice

D	16
D1	10
F1 = springiness beginning in N	65
F2 = springiness end in N	125
H	3.5
L	33
S	8

Desen tehnic

