



Stifturi indexoare cu bila si locas hexagonal, presiune standard Otel 5.8 Oxid negru M20

Cod Articol 58514.200.001

Marcă -

UBB 500689797933

UNSPSC 31162807

EAN

PKG. of 5 Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
D1_MM	12mm
Tip antrenare	Locaş hexagonal
Material	Oţel
Tratament suprafaţă	Black Oxide
Filete	Filet metric
Info	Material: Manşon din oţel clasă 5.8. Bilă oţel. Arc din oţel de arc clasă D.Variantă: Oxidat negru. Bilă tratată termic

Standarde

Specificatii tehnice

D	20
D1	12
F1 = springiness beginning in N	80
F2 = springiness end in N	160
H	4.5
L	43
S	10

Desen tehnic

