



KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner plastic 10MM

Cod Articol	58585.000.010
Marcă	-
UBB	500689869476
UNSPSC	31162807
EAN	4059245013562
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	20mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric fin
Info	Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastice gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru prevenirea oricărei schimbări în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Tipurile de indexoare cu blocare sunt recomandate în aplicații unde

Standarde

indexorul rămâne inactiv pentru perioade lungi de timp și pinul trebuie împiedicat din a reveni singur pe poziție.

Specificatii tehnice

D	10
D1	20
D2	33
F1 = springiness beginning in N	20
F2 = springiness end in N	34
F x 30°	2.8
H	10
L1	28
L2	12
L3	25
L	80
P	1.5
SW1	22

Desen tehnic

