



KIPP Indexing plungers without collar, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep tratat 16MM

Cod Articol	58602.000.016
Marcă	-
UBB	500689880598
UNSPSC	31162807
EAN	4059245014798
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	24mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric fin

Info	Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Inel metalic 1.4310. Buton rozetă termoplastice gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru prevenirea oricărei schimbări în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șabla este disponibilă pentru a asista la fixarea
------	---

Standarde

indexoarelor. Șaiba
se poziționează
sub rozetă pentru
ca pinul să se
poziționeze pe slot.

Specificatii tehnice

D	16
D1	24
D2	40
F1 = springiness beginning in N	20
F2 = springiness end in N	36
F x 30°	3.2
H	16
L1	50
L2	30
L	96
P	2

Desen tehnic

