



KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner inox 4MM

Cod Articol	58684.000.004
Marcă	-
UBB	500690013320
UNSPSC	31162807
EAN	4059245010530
PKG. of 3	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	8mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric fin
Info	Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polizat electrolitic. Versiune: Pin indexor netratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.

Standarde

Specificatii tehnice

D	4
---	---

Desen tehnic

D1	8
D2	18
F1 = springiness beginning in N	6
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1
H	4
L1	15
L2	6
L3	13
L	43
P	1
SW1	10

