



KIPP Indexing plungers without collar with extended pin without locknut Filet metric fin Otel 5.8, pin tratat, maner plastic Oxid negru 16MM

Cod Articol	58688.000.016
Marcă	-
UBB	500690017123
UNSPSC	31162807
EAN	4059245015696
PKG. of 3	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
D1_MM	24mm
Material	Oțel
Tratament suprafață	Black Oxide
Filete	Filet metric fin

Info

Material: Oțel clasă 5.8, Buton rozetă termoplastice gri închis. Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios. Note: Indexoarele sunt folosite pentru prevenirea oricărei schimbări în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă este disponibilă pentru a asista la fixarea indexoarelor. Șaiba

Standarde

se poziționează
sub rozetă pentru
ca pinul să se
poziționeze pe slot.

Specificatii tehnice

D	16
D1	24
D2	40
F1 = springiness beginning in N	20
F2 = springiness end in N	60
F x 30°	3.2
H	24
L1	50
L2	30
L	104
P	2

Desen tehnic

