



Fischer Dibluri de perete Duopower Plastic Nylon 10X80

Cod Articol	63280.100.080
Marcă	-
UBB	500654177228
UNSPSC	31162103
EAN	4048962262193
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	10 mm
Lungime	80 mm
Culoare	Gri/Roșu
Material	Plastic
Material tehnic	Nylon
Nr. tip	DUOPOWER

Standarde

Specificatii tehnice

Căramidă Mz12	1.45
Beton celular PB2, PP2 (G2)	0.3
Beton celular PB4, PP4 (G4)	1.1
Beton C20/25	4.2
D (mm)	10
Adâncimea de găurire (min.)	80
Burghiu ø	10
Căramidă var goală KSL12	2
L (mm)	80
Grosime material (min.)	12.5
Gipscarton ≥ 2x12,5mm	0.23

Gipscarton 12,5mm 0.15

Cărămidă var KS12 2

Piatră ventilație 0.4
Hlz12

Șuruburi pentru lemn 8
și holșuruburi