



Fischer Ancoră de impact Oțel inoxidabil A4 EA II M10 A4

Cod Articol	63321.100.001
Marcă	-
UBB	500504265637
UNSPSC	31162101
EAN	4006209484142
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Material	Oțel inoxidabil
Aprobare	ETA Option 7
Filete	Filet metric
Nr. tip	EA II

Standarde

Info	do = Diametrul nominal de găurire.t = Adâncimea recomandată de găurire.L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.Ismin. = Adâncimea de înșurubare.Ismax. = Adâncimea maximă de înșurubare.kN = Sarcina în kN folosind bolțuri 8.8 & A4-70.Tinst = Cuplul de strângere în Nm.Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).Aprobate doar pentru suspendări ușoare.Pentru mai multe date tehnice
------	--

aprobările sunt
disponibile la cerere.

FABORY

Specificatii tehnice

d-D	M10
d _o	12
h _{ef}	40
kN	6.1
L (mm)	40
l _s (max.)	17
l _s (min.)	10
t	43
T _{inst}	15
Tip	EA II M10 A4

Desen tehnic

