



## Fischer Anchor bolt O#el Zincat FAZII16/25

Cod Articol	63323.160.025
Marcă	-
UBB	500504262410
UNSPSC	31162101
EAN	4006209958360
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Tip	FAZII16/25
Remarci	<p>do= Diametrul nominal de găurire. Min. td= Adâncimea de găurire recomandată. hef= Adâncimea efectivă de ancorare. tfix= raza de prindere. s = lățimea. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este validă pentru o singură ancoră, într-o zonă de tensiune a betonului cu beton clasa C20/25, incluzând un factor parțial de siguranță <math>y_f = 1,4</math> și dacă <math>Sc_r</math>, <math>N</math> și <math>Ccr</math>, <math>N</math> sunt luate în considerație. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.</p>
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat

### Standarde

Filete	Filet metric
--------	--------------

Nr. tip	FAZ II
---------	--------

**FABORY**  
*OF COURSE.*

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Specificatii tehnice

Diametru (d-D)	M16
----------------	-----

d <sub>o</sub>	16
----------------	----

hef	85
-----	----

kN	13.4
----	------

Lungime (L) (mm)	150
------------------	-----

Min. td	140
---------	-----

Inel ø	30X3
--------	------

s	24
---	----

t <sub>fix</sub>	25
------------------	----

## Desen tehnic

