



FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 8/20 (8X81)

Cod Articol	63324.080.020
Marcă	-
UBB	500504267468
UNSPSC	31162101
EAN	4006209406694
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	81 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Info

do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $\gamma_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime

Standarde

sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M8
do	8
hef	40
kN	2.9
L (mm)	81
Min. td	76
Inel ø	16
tfix	20
Tip	8/20 (8X81)

Desen tehnic

