

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 8/10 K (8X61)



Cod Articol	63324.081.010
Marcă	-
UBB	500504268458
UNSPSC	31162101
EAN	4006209408070
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	61 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Info

do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a

Standarde

distanțierii minime
sau o distanței
marginale este
recomandată
o recalculare a
forțelor folosind
ghidurile tehnice
sau programe
de calculare
specializate,
amândouă fiind
disponibile la
cerere. Calculările
finale trebuie să
respecte ETA -
Aprobarea Tehnică
Europeană, aceste
aprobări fiind și ele
disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M8
do	8
hef	30
kN	2.9
L (mm)	61
Min. td	56
Inel ø	16
tfix	10
Tip	8/10 K (8X61)

Desen tehnic

