

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 10/10 (10X86)



Cod Articol	63324.100.010
Marcă	-
UBB	500504268607
UNSPSC	31162101
EAN	4006209408278
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	86 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Info

do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a

Standarde

distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M10
do	10
hef	50
kN	6.1
L (mm)	86
Min. td	78
Inel ø	20
tfix	10
Tip	10/10 (10X86)

Desen tehnic

