

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 10/20 (10X96)



Cod Articol	63324.100.020
Marcă	-
UBB	500504268862
UNSPSC	31162101
EAN	4006209408513
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	96 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Standarde

Info

do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a

distanțierii minime
sau o distanței
marginale este
recomandată
o recalculare a
forțelor folosind
ghidurile tehnice
sau programe
de calculare
specializate,
amândouă fiind
disponibile la
cerere. Calculările
finale trebuie să
respecte ETA -
Aprobarea Tehnică
Europeană, aceste
aprobări fiind și ele
disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M10
do	10
hef	50
kN	6.1
L (mm)	96
Min. td	88
Inel ø	20
tfix	20
Tip	10/20 (10X96)

Desen tehnic

