



FISCHER Bulon de ancorare FBN II O#el Zincat 12/10 K (12X91)

Cod Articol	63324.121.010
Marcă	-
UBB	500504273227
UNSPSC	31162101
EAN	4006209452738
PKG. of 20	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Tip	12/10 K (12X91)
Remarci	<p>do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe</p>

Standarde

de calculare
specializate,
amândouă fiind
disponibile la cerere.
Calculările finale
trebuie să respecte
ETA - Aprobarea
Tehnică Europeană,
aceste aprobări fiind
și ele disponibile la
cerere.

Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Specificatii tehnice

Diametru (d-D)	M12
d_o	12
hef	50
kN	8,5-12,6
Lungime (L) (mm)	91
Min. td	80
Inel \varnothing	24X2,5
t_{fix}	10

Desen tehnic

