



## FISCHER Bulon de ancorare FBN II O#el Zincat 16/100 (16X220)

Cod Articol	63324.160.100
Marcă	-
UBB	500504273714
UNSPSC	31162101
EAN	4006209455678
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Tip	16/100 (16X220)
Remarci	do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe

### Standarde

de calculare  
specializate,  
amândouă fiind  
disponibile la cerere.  
Calculările finale  
trebuie să respecte  
ETA - Aprobarea  
Tehnică Europeană,  
aceste aprobări fiind  
și ele disponibile la  
cerere.

Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

### Specificatii tehnice

Diametru (d-D)	M16
d <sub>o</sub>	16
hef	80
kN	12,6-17,2
Lungime (L) (mm)	220
Min. td	204
Inel ø	30X3
t <sub>fix</sub>	100

### Desen tehnic

