

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 16/160 (16X280)



Cod Articol	63324.160.160
Marcă	-
UBB	500504274399
UNSPSC	31162101
EAN	4006209455692
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	280 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Standarde

Info

do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $\gamma_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a

distanțierii minime
sau o distanței
marginale este
recomandată
o recalculare a
forțelor folosind
ghidurile tehnice
sau programe
de calculare
specializate,
amândouă fiind
disponibile la
cerere. Calculările
finale trebuie să
respecte ETA -
Aprobarea Tehnică
Europeană, aceste
aprobări fiind și ele
disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M16
do	16
hef	80
kN	12.6
L (mm)	280
Min. td	264
Inel ø	30
tfix	160
Tip	16/160 (16X280)

Desen tehnic

