

FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel inoxidabil A4 8/30 (8X91)



Cod Articol	63325.080.030
Marcă	-
UBB	500571969129
UNSPSC	31162101
EAN	4048962087390
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Material	Oțel inoxidabil
Aprobare	ETA Option 7
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Standarde

Info	do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $\gamma_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată
------	--

o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M8
do	8
hef	40
kN	2.9
L (mm)	91
Min. td	86
Inel ø	16
tfix	30
Tip	8/30 (8X91)

Desen tehnic

