

FISCHER Bulon de ancorare FBN II O#el inoxidabil A4 12/100 (12X196)



Cod Articol	63325.120.100
Marcă	-
UBB	500571970010
UNSPSC	31162101
EAN	4048962087505
PKG. of 20	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Tip	12/100 (12X196)
Remarci	do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe

Standarde

de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

Material (lung)	O#el inoxidabil
Material tehnic	A4
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II

Specificatii tehnice

Diametru (d-D)	M12
d _o	12
hef	65
kN	8,5-12,6
Lungime (L) (mm)	196
Min. td	185
Inel ø	24X2,5
t _{fix}	100

Desen tehnic

