


FISCHER Bulon de ancorare EXA Oțel Zincat 10/15 (10X92)



Cod Articol	63328.010.015
Marcă	-
UBB	500613475762
UNSPSC	31162100
EAN	4006209977385
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	92 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafață	Zincat

Standarde

Info

do = Diametrul nominal de găurire.Min. td = Adâncimea recomandată de găurire.hef = Adâncimea efectivă de ancorare.tfix = lungimea utilă .kN =Sarcina în kN.Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fisurat (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul.Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste

Specificatii tehnice

d-D	M10
do	10
hef	49
kN	6.3
L (mm)	92
Min. td	85
s	17
tfix	15

Desen tehnic

