

## Fischer Ancoră pentru fixări în beton fisurat FH-B Oțel Zincat FH II 18/100 B



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 63421.180.100        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500504418103         |
| UNSPSC      | 31162101             |
| EAN         | 4006209468418        |
| PKG. of 10  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Material            | Oțel         |
| Aprobare            | ETA Option 1 |
| Tratament suprafață | Zincat       |
| Filete              | Filet metric |
| Nr. tip             | FH II-B      |

#### Info

do= Diametrul nominal de găurire.Min.  
td= Adâncimea de găurire recomandată.hef= Adâncimea efectivă de ancorare.tfix= raza de prindere.s = lățimea efectivă.kN = Sarcina în kN.Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță yf= 1,4 și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul.Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței

### Standarde

marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

## Specificatii tehnice

|         |                |
|---------|----------------|
| d-D     | M12            |
| do      | 18             |
| hef     | 80             |
| kN      | 11.9           |
| L (mm)  | 214            |
| Min. td | 205            |
| Inel ø  | 30             |
| s       | 19             |
| tfix    | 100            |
| Tip     | FH II 18/100 B |

## Desen tehnic

