



FISCHER Ancoră pentru planșee beton cu goluri FHY Oțel Zincat FHY M8

Cod Articol	63428.080.001
Marcă	-
UBB	950372106977
UNSPSC	31162101
EAN	4006209301463
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Material	Oțel
Aprobare	Zulassung
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

do = Diametrul nominal de găurire
Min. td = Adâncimea de găurire recomandată
hef = Adâncimea efectivă de ancorare
Tinst = Forța de strângere în Nm.
(șuruburi de clasă 5.8 sau A4-70).
Sarcină permisă în kN pentru o singură ancoră în panouri prefabricate cu goluri din beton. Pentru combinații de sarcini de tensionare, sarcini de forfecare, momente de îndoire și distanțiere redusă față de margini sau alte ancore vedeți aprobarea tehnică.

Standarde

Specificatii tehnice

Beton $\geq$ C45/55	2
d-D	M8
do	12
hef	35
L (mm)	43
Min. td	60
Grosime parte structurală (min.)	40
Tinst	10
Tip	FHY

Desen tehnic

