



## TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M6X10

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 67155.060.010        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500574679410         |
| UNSPSC      | 31161512             |
| EAN         | 8715494298995        |
| PKG. of 500 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Diameter            | M6                   |
| Lungime             | 10 mm                |
| Tip antrenare       | Torx®                |
| Forma de cap        | Cap cilindric bombat |
| Material            | Oțel                 |
| Tratament suprafață | Zincat               |
| Filete              | Filet metric         |

### Standarde

|     |            |
|-----|------------|
| DIN | ≈7500-1-PE |
|-----|------------|

### Specificatii tehnice

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M6   |
| dk       | 12   |
| k (max.) | 4.75 |
| L (mm)   | 10   |
| P        | 1    |
| Locaș    | 30   |

### Desen tehnic

