


Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX Oțel Zincat 5X25MM



Cod Articol	67572.050.025
Marcă	-
UBB	500656833802
UNSPSC	31161512
EAN	8712423037106
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5 mm
Lungime	25 mm
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet formator pentru plastic

Standarde

Specificatii tehnice

D (mm)	5
dk (max.)	8.2
k (max.)	2.9
L (mm)	25
Nr. Torx®	20
Locaș	20

Desen tehnic

