



Conexpanduri de siguranță cu cap bombat și locaș torx cu pin Oțel inoxidabil A2 M8X55

Cod Articol	70931.080.055
Marcă	-
UBB	500662899144
UNSPSC	31162101
EAN	8712423035706
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime	55 mm
Tip antrenare	Hexalobular socket/ pin
Forma de cap	Cap bombat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info d2 = Diametrul nominal al burghiului.tfix = Interval de fixare.min. td = Adâncime recomandată de găurire.Aceste ancore nu sunt recomandate pentru aplicații de fixări structurale industriale.Scule specifice disponibile la cerere.

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

Sarcină de tensionare permisă (în kN)	2.2
Sarcină de forfecare permisă (în kN)	7.5
d-D	M8
d2	10
dk (max.)	14
k (max.)	4.4
L (mm)	55
Min. td	45
tfix(max.)	10

