



Gresoare Filet R (A=180°/B=45°/C=90°) DIN ≈71412 O#el Zincat R1/4-90°

Cod Articol	72240.063.090
Marcă	-
UBB	950219005010
UNSPSC	31160000
EAN	8715492914521
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru	1/4
g	90
Remarci	Filet extern de țevă (gaz) conic conform ≈ DIN 3858.
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Conical Taper pipe thread

Standarde

DIN	≈71412
-----	--------

Specificatii tehnice

Desen tehnic

