



## Gresoare Filet UNF (A=180°/B=45°/C=90°) DIN ≈71412 O#el Zincat 3/8-90°

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 72260.096.090        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950219006596         |
| UNSPSC      | 31160000             |
| EAN         | 8715492914804        |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diametru                | 3/8    |
| g                       | 90     |
| Material (lung)         | O#el   |
| Tratament al suprafeței | Zincat |

### Standarde

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | ≈71412 |
|-----|--------|

### Specificatii tehnice

### Desen tehnic

