



## Brady Labels Vinyl B85102X152-595ANSICA 95PC

Cod Articol	7S075341
Marcă	-
UBB	500671640828
UNSPSC	46180000
EAN	
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Lățime (mm)	102
Temperatură maximă de serviciu (°C)	82 °C
Temperatură minimă de serviciu (°C)	-40 °C
Tehnologia de imprimare	Thermal Transfer
Conținut (pcs)	95
Finisaj	Gloss
Finisaj	Glanz
Finisaj	luciu
Finisaj	Połysk
Finisaj	Brillo
Finisaj	Lesk
Finisaj	Glanzend
Finisaj	Glossza
Finisaj	Gloss
Finisaj	lesk
Metodă aplicație	Die-cut Labels for Printers
Înălțime	152
Grosime	0.102
Număr tip	B-595

### Standarde

Greutate (g)

957

