



Momentsleutel DMK 400 3/4 inch 80-400 Nm GEDORE

Artikelnummer	8P139726
Merk	-
UBB	500632577325
UNSPSC	27111715
EAN	4002805931400
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Geïsoleerd	Nee
Elektronisch	Nee
Gewicht	2488
Totale lengte	712.5
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Aansluitmaat	3/4 inch
Met signaaltoon	Ja
Aandraaimoment	['80.000', '400.000']
Kopbreedte	62.5
Aansluitmaat	20
Stapgrootte instelling	10
Nauwkeurigheid schaalindeling	1
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789	3
Kophoogte	38
Met schaal	Ja
VDE getest	Nee

Standaarden